

Diverses options



Application ultraclean



Disponible sur différents modèles de nos machines et configurations selon les différentes solutions demandées par le client.

- ☐ Option pour Bio décontamination avec application de H2O2.
- ☐ Option pour décontamination avec application UV. Résultat 5 Log

Alimentateur simple de lingettes



Module construit en acier inoxydable, conçu avec un introducteur par mouvement indépendant, ce qui permet un mouvement plus fluide, même à grande cadence.


Alimentateur double / quadruple de lingettes



Module construit en acier inoxydable. Déroulement duplex motorisé pour des bobines indépendantes.

Système de rouleaux de pré marquage et pièces de pliage.

Applicateur simple / double / triple de pailles



Depuis le magasin des pailles un mécanisme pas à pas les prélève et les place dans une rainure.


Une fois tournée à 90°, une pièce verticale entre la paille au fond du sachet.

Systèmes de comptage



Adaptation, synchronisation et intégration de la plupart de compteuses disponibles sur le marché.

Bouchon double / triple



Introduction du bouchon par un bras mécanique.

Trois stations de soudure totalement indépendantes.

Bouchon double / triple au coin




Disponible en Simple, Double et Triple application.

Bouchon supérieur double / triple / quadruple



Disponible en Simple, Double, Triple et Quadruple.

Bouchon frontal simple / double



Les bouchons en alimentation simple ou double sont ordonnés par un seul vibreur circulaire, en acier inoxydable. En mode simple, après le vibreur circulaire est ajouté un vibreur droit et un simple guidage. En mode double, deux vibreurs droits sont installés et deux guides.

Cette application est installée dans la zone de déroulement, qui doit être de ce fait plus longue. Ainsi, le film arrive à la machine avec le bouchon inséré dans la position correspondante.

Zipper simple / double / triple



Groupe intégré entre le dérouleur et l'entrée de la machine, sous le chargement frontal des bobines.

Le déroulement du zip avec son ensemble de soudure indépendant est en continu, ce qui améliore les performances.

Balayage de gaz partiel / total



Selon le taux d'oxygène résiduel voulu, existent différentes possibilités de soufflage / aspiration avec une chambre de gaz, pour arriver à réduire le taux d'oxygène résiduel jusqu'à **0,5%**

Alimentateur de petites bouteilles



Un système double alimentateur / introducteur automatique permet d'atteindre une cadence de production de 160 sachets par minute.

Depuis l'ensemble d'alimentation guidée de bouteilles, celles-ci sont déposées dans un nombre donné de canaux (en fonction des spécifications de la machine), et chaque bouteille est introduite avec un système pas à pas directement dans le sachet.

Alimentateur de pièces irrégulières



Applicateur pour alimenter des pièces irrégulières et les déposer dans un sachet.

Comme par exemple:

- ☐ lollypop
- ☐ dose en poudre

Effytec a conçu un système alimentateur / introducteur automatique double pour le conditionnement de sucettes, avec une vitesse de production de 160 sachets par minute.

Formes particulières



Possibilité d'effectuer toute sorte de formes tel que partielle, totale, sur le côté, en haut, ... par matrices à haute résistance, pour une grande durabilité et efficacité, et cela sans affecter la cadence de production.
